

Vakuu-Messgerät VACUU VIEW Vacuubrand



 Produkt im eShop

Startseite / [Labortops Q2 2026](#) / Vakuu-Messgerät VACUU VIEW Vacuubrand

Produktdaten

VACUU VIEW

- höchste Präzision im Messbereich von Atmosphärendruck bis 0.1 mbar, ideal für alle Prozesse im Grobvakuum
- kompakte Bauform mit integrierter Sensorik, praktische Platzierung an Labor- und Prozessaufbauten
- chemiebeständiger Keramik-Membransensor, lange Lebensdauer selbst bei aggressiven Chemikalien
- beleuchtete Druckanzeige, leichtes Ablesen der Messwerte
- Display mit Menüführung, einfache Einstellung von Anzeigeeoptionen wie z. B. der Druckeinheit

Technische Daten:

Messbereich: 1100 - 0,1 mbar=hPa / 825 - 0,075 torr

Messprinzip: Keramik-Membran-Sensor mit kapazitiver Auslesung

Messgenauigkeit: +/- 1mbar (hPa)

Vakuuanschluss: KF DN 16 / Schlauchwelle DN 6/10 mm

Abmessungen (LxBxH): 50 x 62 x 103 mm

Gewicht: 0,19 kg

VACUU VIEW extended

Für die Überwachung Ihrer Vakuuprozesse im Grob- und Feinvakuumbereich sind die neuen Messgeräte VACUU-VIEW extended das ideale Werkzeug! Die chemiebeständige Kombination aus Keramik-Membransensor und keramikummanteltem Pirani-Sensor ermöglicht zuverlässige Vakuummessungen im gesamten Messbereich von Atmosphärendruck bis 10⁻³ mbar.

- Präzision im besonders weiten Messbereich von Atmosphärendruck bis 10⁻³ mbar, nur ein Messgerät für Prozesse im Grob- und Feinvakuum
- kompakte Bauform mit integrierter Sensorik, praktische Platzierung an Labor- und

Prozessaufbauten

- chemiebeständige Kombination aus Keramik-Membransensor und keramikummanteltem Pirani-Sensor für lange Lebensdauer selbst bei aggressiven Chemikalien
- beleuchtete Druckanzeige, leichtes Ablesen der Messwerte
- Display mit Menüführung, einfache Einstellung von Anzeigeoptionen wie z. B. der Druckeinheit

Technische Daten:

Messbereich: 1100 - 0,001 mbar=hPa / 825 - 0,001 torr

Messprinzip: Keramik-Membran-Sensor + keramikummantelter Pirani-Sensor

Messgenauigkeit: +/- 15 % vom angezeigten Wert im Bereich 10 - 0,01 mbar (hPa) / +/- 3 mbar für >10mbar (hPa)

Vakuumschluss: KF DN 16 / Schlauchwelle DN 6/10 mm

Abmessungen (LxBxH): 50 x 62 x 103 mm

Gewicht: 0,19 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
17.6829.25	VACUU VIEW	CHF 1'212.00
17.6829.27	VACUU VIEW extended	CHF 870.00 CHF 1'377.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 14.05.2026 um 12:51 Uhr.